## Справочный листок технических дан-


### **BARC ZPS2.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Тип BA RC ZPS2.5 GTIN (EAN) 4032248534241		
Тип BA RC ZPS2.5 GTIN (EAN) 4032248534241	Версия	Z-серия, Аксессуар, желтый, 5.1 mm
GTIN (EAN) 4032248534241	Заказ №	<u>1908560000</u>
	Тип	BA RC ZPS2.5
Koл 25 Штука	GTIN (EAN)	4032248534241
Kon. Zo Eliyku	Кол.	25 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

DOLLO	•				
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	12.77 mm	Глубина (дюймов)	0.5028 inch		
Высота	23.45 mm	Высота (в дюймах)	0.9232 inch		
Ширина	5.1 mm	 Ширина (в дюймах)	0.2008 inch		
Масса нетто	0.52 g	ширина (в дюниах)	0.2000 111011		
			,		
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Рабочая температура	-50 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C		
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C				
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Дополнительные техничес	ские данные				
Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный		
	1		монтаж		
Общие сведения					
Указание по установке	Непосредственный				
	монтаж				
Параметры системы					
Исполнение	для клемм				
Размеры					
Шаг в мм (Р)	5.10 mm				
- participated management					
Основной материал	Материал Wemid	Изоляционный материал	Материал Wemid		
Цветовой код	желтый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Зажимаемые провода (рас	счетное соединение)				
Вид соединения	без				
Классификации					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		