

KSG M25 BN O SC 2 G25

Подобно иллюстрации

KSG предназначен для подключения исключительно небронированных кабелей и проводов. Если заказывается кабельный ввод с уплотнением из неопрена, то возможна эксплуатация в температурном диапазоне от -35°C до +90°C. При выборе уплотнения из силикона гарантируется эксплуатация в температурном диапазоне от -60 °C до +180 °C. Из такого же материала изготавливается прилагаемое уплотнительное кольцо для кабельного ввода. Благодаря уплотнительному материалу обеспечивается степень защиты IP 66 или IP 68 при погружении под воду на глубину 25 метров (2,5 бар). KSG сертифицирован по виду защиты "взрывонепроницаемая оболочка" Ex d и виду защиты Ex e.

Основные данные для заказа

Версия	KSG (стандартный кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, прямой, M 25, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Заказ №	1909420000
Тип	KSG M25 BN O SC 2 G25
GTIN (EAN)	4032248536344
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-07-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	A2L/25/M25-WM

KSG M25 BN O SC 2 G25

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты	IECEXSIR; SIRAATEX
Сертификаты	EAC; ATEX; IECEX
Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Высота	33 mm	Высота (в дюймах)	1.2992 inch
Длина	33 mm	Длина (в дюймах)	1.2992 inch
Масса нетто	178.2 g		

Температуры

Рабочая температура	-35 °C...90 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX CML 19.0109X
Сертификат № (IECEX)	IECEXSIR05.0067X	Сертификат № (ATEX)	SIRA05ATEX1287X
Условия утверждения	ATEX, IECEX		

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	20 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	13.5 mm
Внутренний диаметр кабеля, макс.	20.00 mm	Внутренний диаметр кабеля, мин.	13.50 mm
Уплотнительное кольцо	NBR	Вид защиты с GWDR	IP66, IP68 — 2,5 бара
Температурный диапазон, макс..	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-35 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Да
Размер под ключ 1	38 mm	Размер под ключ 2	38 mm
Вид защиты	IP66, IP68 — 2,5 бара	Кабельный ввод	метрический, латунь
Основной материал	Латунь	Уплотненная вставка	CR
Уплотнение	CR	Резьба (наружная)	M 25
Длина резьбы	16 mm	Глубина воды	25 m (30 Min.)
Вид взрывозащиты	Взрывозащита Ex d, Взрывозащита Ex e	Указания по установке	См инструкции по сборке
Размер защитного колпачка	L38		

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04

KSG M25 BN O SC 2 G25

Технические данные

ECLASS 15.0

27-14-08-04

KSG M25 BN O SC 2 G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, обычная отделка

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M25 MS SC	Версия
Заказ №	0930640003	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 25, 4 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4032248976072	
Кол.	25 ST	

Стопорная зубчатая шайба

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SZS M25	Версия
Заказ №	1736320000	SZS (зубчатая шайба), Предохранительная зубчатая шайба, M 25,
GTIN (EAN)	4008190963521	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Кол.	10 ST	

Кольца заземления

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	EA-RING MS/M25 SC	Версия
Заказ №	0930710003	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 25, Латунь
GTIN (EAN)	4032248976188	
Кол.	20 ST	

KSG M25 BN O SC 2 G25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Аксессуары****Плоская прокладка из вулканизированного волокна – KSWF**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	KSWF M25	Версия
Заказ №	0899770000	KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно),
GTIN (EAN)	4032248850167	Уплотнительное кольцо, М 25, Вулканизированная фибра
Кол.	25 ST	

Нейлоновая плоская прокладка – KSWN

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	KSWN M25	Версия
Заказ №	1076640000	KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо,
GTIN (EAN)	4032248838684	М 25, Нейлон 6
Кол.	25 ST	