

VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Produktabbildung

Повышение чувствительности электронных компонентов и усиление воздействия электромагнитных частот требуют, чтобы кабельные вводы играли важную роль в концепции экранирования системы. Кабельные вводы EMC этого типа изготовлены для защиты от влияния частот, обеспечивая соединение с экранированием на 360°. Фиксируемое вручную уплотнение обеспечивает превосходное удерживание кабеля и компенсацию натяжения; кроме того, кабельный ввод отвечает требованиям к механическому оборудованию EN 62444. Запатентованная конструкция позволяет легко и быстро выполнить сборку.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | VG EMV GEN 1 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP68 – 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная |
| Заказ № | 1909520000 |
| Тип | VG M25 - MS 1/EMV |
| GTIN (EAN) | 4032248536443 |
| Кол. | 25 Штука |

VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота | 30.7 mm | Высота (в дюймах) | 1.2087 inch |
| Длина | 38.7 mm | Длина (в дюймах) | 1.5236 inch |
| Масса нетто | 50.64 g | | |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Номер сертификата кабельного ввода

| | | | |
|--|----------|---|----------------|
| Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) | E-14047 | Номер сертификата кабельного ввода (UL) | E-199260 |
| Номер сертификата кабельного ввода (cULus) | E-199260 | Условия утверждения | DNV, UL, cULus |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 17 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 11 mm |
| Уплотнительное кольцо | NBR | Вид защиты с GWDR | IP68 – 5 бар (30 мин), IP69K |
| Момент затяжки | 8 Nm | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Шаг резьбы | 1.5 mm |
| Галогены | Да | Диаметр экрана, макс. | 17.00 mm |
| Диаметр экрана, мин. | 9.50 mm | Размер под ключ 1 | 27 mm |
| Размер под ключ 2 | 27 mm | Размер под ключ | 27 mm |
| Вид защиты | IP68 – 5 бар (30 мин), IP69K | Кабельный ввод | Метрический, M 25 |
| Основной материал | Латунь никелированная | Уплотненная вставка | CR |
| Уплотнение | NBR | Резьба (наружная) | M 25 |
| Длина резьбы | 8 mm | Момент затяжки заглушки, макс. | 14.50 Nm |
| Класс защиты (UL) | Туре 4X | Момент затяжки переходника, макс. | 8.50 Nm |
| Момент затяжки переходника, мин. | 7.50 Nm | Момент затяжки макс., мин | 13.50 Nm |
| Клеммная вставка | Полиамид | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные гайки для ЭМС



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | SKMU EMV M25 | Версия | |
| Заказ № | 1777640000 | SKMU MS EMV (латунная контргайка — EMC), Контргайка, М 25, | |
| GTIN (EAN) | 4032248 1579 14 | 3.6 мм, Латунь никелированная | |
| Кол. | 50 ST | | |

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | GWDR M25-NP | Версия | |
| Заказ № | 1736250000 | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное | |
| GTIN (EAN) | 4008190956042 | кольцо, М 25, Неопрен | |
| Кол. | 100 ST | | |

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | GWDR M25-PO | Версия | |
| Заказ № | 1777950000 | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное | |
| GTIN (EAN) | 4032248 1582 18 | кольцо, М 25, Полиэтилен | |
| Кол. | 50 ST | | |

VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Плоская прокладка из вулканизированного волокна – KSWF



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | KSWF M25 | Версия | |
| Заказ № | 0899770000 | KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), | |
| GTIN (EAN) | 4032248850167 | Уплотнительное кольцо, M 25, Вулканизированная фибра | |
| Кол. | 25 ST | | |

Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | KSWN M25 | Версия | |
| Заказ № | 1076640000 | KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо, | |
| GTIN (EAN) | 4032248838684 | M 25, Нейлон 6 | |
| Кол. | 25 ST | | |