

VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6 |
| Заказ № | 1909660000 |
| Тип | VG M12-K67 |
| GTIN (EAN) | 4032248536580 |
| Кол. | 100 Штука |

VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота | 22.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.8858 inch |
| Длина | 30.5 mm | Длина (в дюймах) | 1.2008 inch |
| Масса нетто | 3.66 g | | |

Температуры

Рабочая температура -20 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 6.5 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 3 mm |
| Момент затяжки | 2 Nm | Силикон | Нет |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -20 °C | Шаг резьбы | 1.5 mm |
| Галогены | Нет | Нормы | EN/IEC 62444 |
| Размер под ключ 1 | 15 mm | Вид защиты | IP67 |
| Кабельный ввод | Метрический | Основной материал | Полиамид 6 |
| Уплотненная вставка | NBR | Резьба (наружная) | M 12 |
| Длина резьбы | 8 mm | Момент затяжки заглушки, макс. | 2.50 Nm |
| Момент затяжки контргайки, мин. | 2.50 Nm | Момент затяжки переходника, макс. | 3.50 Nm |
| Момент затяжки переходника, мин. | 2.50 Nm | Момент затяжки макс., мин | 1.50 Nm |
| Момент затяжки контргайки, макс. | 3.50 Nm | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SKMU M12 - K GR | Версия |
| Заказ № | 1772440000 | SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 12, 5 мм, |
| GTIN (EAN) | 4032248130184 | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Кол. | 100 ST | |

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M12-NP | Версия |
| Заказ № | 1913320000 | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248543663 | кольцо, М 12, Неопрен |
| Кол. | 50 ST | |

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M12-PO | Версия |
| Заказ № | 1777920000 | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248158188 | кольцо, М 12, Полиэтилен |
| Кол. | 50 ST | |