

**TS15 64 KLIPPON K11**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 64 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	<a href="#">1909990000</a>
Тип	TS15 64 KLIPPON K11
GTIN (EAN)	4032248536917
Кол.	1 Штука

**TS15 64 KLIPPON K11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	64 mm	Ширина (в дюймах)	2.5197 inch
Масса нетто	12 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Ударопрочность	10.00 Дж	Основной материал	Сталь
Размер штампа	4.5 x 20 мм		

**Общие данные - аксессуары**

Толщина материала	1 mm	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	4.5 x 20 мм

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		