

SCREWTY SET



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Версия	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
Заказ №	1910000000
Тип	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Кол.	1 Штука
Упаковка	Картонный ящик

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	190.08 g
-------------	----------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Привинченный инструмент для кабельных вводов для кабелей и соединителей M8, M12
-------------------	---

Важное примечание

Сведения об изделии	В комплект поставки входит: <ul style="list-style-type: none">• Стандарт рукоятка 1/4 дюйма• Насадка M8 для литых линий• Насадка M8F для настраиваемых соединителей• Насадка M12 для литых линий• Насадка M12F для настраиваемых соединителей
---------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M23 (для сборки заказчиком) и литых с повторным формованием цилиндрических вставных разъемов M23 с наружным размером гайки с накаткой $26,2 \pm 0,3$ мм. Момент затяжки составляет 2–2,5 Нм.

Основные данные для заказа

Тип	SCREWTY M23	Версия
Заказ №	1981560000	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
Кол.	1 ST	

Отвертка Screwty для формованных кабелей M12 с K-кодировкой и L-кодировкой



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Версия
Заказ №	2522710000	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118534566	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY M12 K+L O.SD	Версия
Заказ №	2486610000	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118497403	
Кол.	1 ST	