# Справочный листок технических данных

**TS15 90 KLIPPON K2 CSS** 

# Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Серия Klippon® K, аксессуары

### Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 90 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Заказ №	<u>1910010000</u>	
Тип	TS15 90 KLIPPON K2 CSS	
GTIN (EAN)	4032248536924	
Кол.	1 Штука	

### Справочный листок технических данных



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# TS15 90 KLIPPON K2 CSS

# Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
	COSTOCIONOSCIE			
Размеры и массы				
F=16.1112	7.5 mm	[	0.2953 inch	
Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)		
Высота	90 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch 3.5433 inch	
Ширина Масса нетто	15 g	Ширина (в дюймах)	3.5433 Inch	
iviacca nerro	15 9		1	
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%			
	O VII O DDIEGO O, I VV			
Общие данные			<u> </u>	
Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный	
толщина маториала	1 111111	rasarrie no yeranoske	монтаж	
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный	
Ударопрочность	10.00 Дж	Основной материал	хромированный Сталь	
Размер штампа	4.5 х 20 мм			
Общие данные - аксессуар	ЭЫ		,	
Толщина материала	1 mm	Поверхность	оцинкованный, хромированный	
Основной материал	Сталь	Размер штампа	4.5 х 20 мм	
Классификации				
			50001005	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	

27-40-06-02

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения