Справочный листок технических дан-



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

TS35 64 KLIPPON K4K11

Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 64 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Заказ №	1910060000
Тип	TS35 64 KLIPPON K4K11
GTIN (EAN)	4032248536979
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

IX

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

TS35 64 KLIPPON K4K11

Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	64 mm	Ширина (в дюймах)	2.5197 inch
Масса нетто	24 g		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без и	исключения	

Общие данные

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный
			монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный,
			хромированный
Ударопрочность	10.00 Дж	Основной материал	Сталь
Размер штампа	5.5 х 20 мм		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1 mm	Поверхность	оцинкованный,
			хромированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	5.5 х 20 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Статус каталога / Изображения