

## GWDR M12-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Версия	GWDR B (плоская прокладка – неопреновая), Уплотнительное кольцо, М 12, Неопрен
Заказ №	<a href="#">1913320000</a>
Тип	GWDR M12-NP
GTIN (EAN)	4032248543663
Кол.	50 Штука



## GWDR M12-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	1.2 mm	Высота (в дюймах)	0.0472 inch
Масса нетто	0.32 g		

### Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Наружный диаметр	18 mm	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Да	Толщина	1.20 mm
Кабельный ввод	M 12	Основной материал	Неопрен
Диаметр уплотнительного кольца	18.00 mm	Уплотнение	Неопрен
Резьба (наружная)	M 12	Резьба (внутренняя)	M 12 x 1,5
Внутренний диаметр D2	12.00 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Изображения**

