

**SAI-TS35 MF**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Пассивные концентраторы M12 доступны во всех возможных формах и исполнениях. Более того, некоторые специальные версии, например концентраторы SAI EX для взрывоопасных зон или эргономичный M8, поставляются исключительно компанией Weidmüller. Эти инновационные изделия защищены многочисленными авторскими свидетельствами.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	1917400000
Тип	<a href="#">SAI-TS35 MF</a>
GTIN (EAN)	4032248551330
Кол.	1 Штука

SAI-TS35 MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	89 mm	Высота (в дюймах)	3.5039 inch
Ширина	52 mm	Ширина (в дюймах)	2.0472 inch
Масса нетто	103 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC002310	ETIM 9.0	EC002310
ETIM 10.0	EC002310	ECLASS 14.0	27-44-02-10
ECLASS 15.0	27-44-02-10		

**SAI-TS35 MF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**

