



Пассивные концентраторы M12 доступны во всех возможных формах и исполнениях. Более того, некоторые специальные версии, например концентраторы SAI EX для взрывоопасных зон или эргономичный M8, поставляются исключительно компанией Weidmüller. Эти инновационные изделия защищены многочисленными авторскими свидетельствами.

Основные данные для заказа

Заказ №	1917400000
Тип	SAI-TS35 MF
GTIN (EAN)	4032248551330
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	89 mm	Высота (в дюймах)	3.5039 inch
Ширина	52 mm	Ширина (в дюймах)	2.0472 inch
Масса нетто	103 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC002310	ETIM 9.0	EC002310
ETIM 10.0	EC002310	ECLASS 14.0	27-44-02-10
ECLASS 15.0	27-44-02-10		

Изображения

Габаритный чертеж

