

**ESO 8/20 DIN A4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Версия                 | Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 20 x 7 мм, белый |
| Заказ №                | <a href="#">1919890000</a>  |
| Тип                    | ESO 8/20 DIN A4 WS  |
| GTIN (EAN)             | 4032248556892   |
| Кол.                   | 10 Штука  |
| Статус поставки        | Снято с производства  |
| Доступно до            | 2025-08-31T00:00:00+02:00   |
| Альтернативный продукт | <a href="#">ELS 8/20 MM WS</a>                                      |

## ESO 8/20 DIN A4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 1 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.0394 inch |
| Высота      | 20 mm  | Высота (в дюймах) | 0.7874 inch |
| Ширина      | 7 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.2756 inch |
| Масса нетто | 17.6 g |                   |             |

### Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению            | 9                              |
| Ориентация печатных символов                             | горизонтально и вертикально    |
| Количество на лист                                       | 342                            |
| Ширина   | 7 mm                           |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | HB                             |
| Температурный диапазон, макс..                           | 80 °C                          |
| Температурный диапазон, мин.                             | -40 °C                         |
| Цветовой код   | белый                          |
| Основной материал  | Бумага                         |
| Напечатанные символы                                     | без                            |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки Лист с этикетками |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 Label sheet = Insert markers |
| Температурный диапазон вставки                           | -40...80 °C                    |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**ESO 8/20 DIN A4 WS**

**Изображения**



## ESO 8/20 DIN A4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### WKM для вкладных этикеток



Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM – правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте. Преимущества использования маркировки кабелей WKM

- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | WKM 8/20                   | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1753490000</a> | WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, |  |
| GTIN (EAN) | 4032248010615              | Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный              |  |
| Кол.       | 50 ST                      |  |  |