

## MF-W 5/5 MINI MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiFit является системой маркировки Weidmüller, используемой для клемм других марок. Как и Weidmüller Dekafix, маркировочные элементы семейства MultiFit предлагаются готовыми к применению со стандартной печатью.

При первом применении MultiFit рекомендуется провести испытание образцов маркировочных элементов на используемых клеммах.

- Один маркировочный элемент подходит для клемм различных марок.
- Готовые к применению маркировочные элементы со стандартной печатью.
- Пустые маркировочные элементы для печати с использованием принтера PrintJet CONNECT или плоттера.
- Доставка маркировочных элементов с индивидуальной печатью в соответствии с данными САПР или спецификациями заказчика.
- Одна система маркировки для всех областей применения. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | MultiFit, Маркировка клеммы, 5 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 WAGO, Legrand, Entrelec, синий |
| Заказ №    | <a href="#">1924270000</a>   |
| Тип        | MF-W 5/5 MINI MC NE BL   |
| GTIN (EAN) | 4032248563265  |
| Кол.       | 500 Штука  |

## MF-W 5/5 MINI MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 5 mm   | Высота (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Ширина      | 5 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Масса нетто | 0.15 g |                   |             |

### Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |                  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                  |
| Углеродный след продукта    | Производственный цикл        | 0.001 kg CO2 eq. |

### Маркировочные элементы для разъемов

|              |         |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 5.00 mm |
|--------------|---------|

### Общие данные

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению            | 6   |           |
| Вид печати   | Чистый  |           |
| Ширина   | 5 mm  |           |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | V-2   |           |
| Температурный диапазон, макс..                           | 100 °C  |           |
| Температурный диапазон, мин.                             | -40 °C  |           |
| Цветовой код   | синий   |           |
| Галогены   | Нет   |           |
| Основной материал  | Полиамид 66   |           |
| Напечатанные символы                                     | пустой  |           |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки  | MultiCard |
| совместимый принтер                                      | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 MultiCard = Terminal marker   |           |
| Температурный диапазон вставки                           | -40...100 °C  |           |
| Установка / Изготовитель                                 | WAGO, Legrand, Entelec  |           |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**MF-W 5/5 MINI MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**Чертеж**

