Справочный листок технических дан-

MCP AP LABLES



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Наши плоттеры MCP дополняют концепцию Weidmüller MultiCard и могут использоваться с разработанным Weidmüller программным обеспечением M-Print® PRO. Они особенно подходят для печати отдельных маркировочных элементов или компонентов MultiCard. Установочная рамка для маркировочных элементов SlimFix с размерами от 4 до 6 может использоваться для печати компонентов MultiCard для клемм, кабелей, проводов и устройств. Этикеточная установочная рамка MCP используется для печати этикеток.

Основные данные для заказа

| Версия | Адаптер-рамка | |
|------------|-------------------|--|
| Заказ № | <u>1924370000</u> | |
| Тип | MCP AP LABLES | |
| GTIN (EAN) | 4032248563555 | |
| Кол. | 1 Штука | |

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

MCP AP LABLES

Технические данные

| Сертификаты | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| оертификаты | | | |
| ROHS | Соответствовать | | |
| Размеры и массы | | | |
| | | | |
| Глубина | 324 mm | Глубина (дюймов) | 12.7559 inch |
| Высота | 10 mm | Высота (в дюймах) | 0.3937 inch |
| Ширина | 210 mm | Ширина (в дюймах) | 8.2677 inch |
| Масса нетто | 742.72 g | | |
| Экологическое соответст | вие изделия | | |
| | | | |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует | | |
| REACH SVHC | Heт SVHC выше 0,1 wt% | | |
| Системы нанесения надпи | ісей | | |
| | | | |
| Тип маркировки | Этикетки | Исполнение | Монтажная панель плоттера МСР для листа с этикетками А4 |
| Классификации | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC001675 | ETIM 7.0 | EC001675 |
| ETIM 8.0 | EC001675 | ETIM 9.0 | EC001675 |
| ETIM 10.0 | EC001675 | ECLASS 9.0 | 19-14-92-90 |
| ECLASS 9.1 | 19-14-92-90 | ECLASS 10.0 | 19-14-92-90 |
| ECLASS 11.0 | 19-14-90-90 | ECLASS 12.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 19-14-90-90 | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 | | |