Справочный листок технических данных

CC 30/60 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеящимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдикиДля заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 30 x 60 mm, Держатель СС-Н 30/60, белый	
Заказ №	<u>1934420000</u>	
Тип	CC 30/60 MC NE WS	
GTIN (EAN)	4032248590964	
Кол.	30 Штука	

Справочный листок технических данных

CC 30/60 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать	Соответствовать		
Размеры и массы				
Глубина	1.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0472 inch	
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch	
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch	
Масса нетто	4.6 g			

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.033 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Исполнение	втычной
Ширина	60 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Количество маркировочных элементов на комбинацию	s 1 MultiCard = Device markers
Температурный диапазон вставки	-40100 °C
Установка / Изготовитель	Держатель СС-Н 30/60

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения


Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

CC 30/60 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany



Справочный листок технических данных

CC 30/60 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Аксессуар



Основные данные для заказа

	пыс данные для заказа		
Тип	CC-H 30/60	Версия	
Заказ №	<u>1934430000</u>	ClipCard, Aксессуар, 30 x 60 mm, черный	
GTIN (EAN)	4032248590995		
Кол.	10 ST		
Тип	STR CC 30/60 TRANSPARENT	Версия	
Заказ №	<u>1934450000</u>	ClipCard, Аксессуар, 30 x 60 mm, прозрачный	
GTIN (EAN)	4032248590988		
Кол.	10 ST		
Тип	ETO CC 30/60 TRANSPAR.	Версия	
Заказ №	<u>1934440000</u>	ClipCard, Аксессуар, 30 x 60 mm, прозрачный	
GTIN (EAN)	4032248590971		
Кол.	10 ST		