## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

#### Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Скользящий контакт для соединительного мостика, x 77.3
Заказ №	<u>1936180000</u>
Тип	WKS 2/10
GTIN (EAN)	4032248605910
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	16.1 mm	Глубина (дюймов)	0.6339 inch
Высота	18.86 mm	Высота (в дюймах)	0.7425 inch
Ширина	77.3 mm		3.0433 inch
ширина Масса нетто	9.3 g	ширина (в дюимах)	3.0433 IIICII
Температуры			
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	Температура при длительном	-50 °C
		использовании, мин.	
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		
Экологическое соответств	ие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 w	rt%	
Дополнительные техничес	кие данные		
Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	сть Нет	Вид монтажа	закрепленный
Общие сведения			
Количество полюсов	10	Указание по установке	Непосредственный
Температурный диапазон, макс	100 °C		монтаж
Параметры системы	'		
Исполнение	Перемычка		
Размеры	пореши ка		
Шаг в мм (Р)	7.90 mm		
Расчетные данные	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	41 A
Характеристики материала		Поминальный ток	710
Основной материал	Полиамид 66	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		- I
———— Классификации			
голассификации			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
LINVI O.O	E0000403	LITIVI 3.0	LC000409

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		