SAI-AU M12 SB 4AI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Кульминационной точкой в развитии системы с IP20 до IP67 или другими словами от систем, заключенных в шкафы до систем, монтируемых без дополнительной защиты, стали подчиненные устройства ввода/вывода IP67. В этих решениях, использующих технологию "Включи и работай", от подключения отдельных проводов полностью отказались. Благодаря этому обеспечивается значительная экономия времени и больше не возникают ошибки, как при подключении отдельных проводов. Шинные модули IP67 сегодня являются самыми современными и экономичными решениями для соединения датчиков и исполнительных устройств.

Основные данные для заказа

| Версия | SAI, активный, Subbus |
|------------|-----------------------|
| Заказ № | <u>1938690000</u> |
| Тип | SAI-AU M12 SB 4AI |
| GTIN (EAN) | 4032248612673 |
| Кол. | 1 Штука |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Допуски к эксплуатации | C E cOLus | S | |
| ROHS | Соответствовать | | |
| UL File Number Search | Сайт UL | | |
| Сертификат № (cULus) | E141197 | | |
| Размеры и массы | | | |
| Высота | 32 mm | Высота (в дюймах) | 1.2598 inch |
| Ширина | 30 mm | Ширина (в дюймах) | 1.1811 inch |
| Длина | 155 mm | Длина (в дюймах) | 6.1024 inch |
| Масса нетто | 241.12 g | дина (в домах) | 0.102 1 mon |
| Температуры | | | |
| Температура хранения | -25 °C85 °C | Рабочая температура | 0 °C60 °C |
| Экологическое соответствие | изделия | | |
| | | | |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключени | 1ем | |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c, 7a, 7cl | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | | |
| SCIP | 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6 | | |
| Основная информация | | | |
| | | | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | 5VA | Основной материал корпуса | Pocan, PBT |
| Вид защиты Масса | IP67 | Сертификат | CE, cULus |
| iviacca | < 200 g | | |
| Питающее напряжение | | | |
| Защита от переполюсовки | Да | Рабочее напряжение | 24 V |
| Пределы | 18 V DC 30 V DC | - uso 130 man.p.m.e | |
| Порт | | | |
| Подключение к дополнительной шине | 1 x M8 вилка 4- | Подключение к дополнительной шине | 1 x M8 гнездо 4- |
| (SUB-IN) | полюсный, А-кодировка | (SUB-OUT) | полюсный, А-кодировка |
| Порт ввода/вывода | 4 х M12 гнездо, 5- полюсный А-кодировка | | |
| Цифровой выход | | | |
| Диагностическая индикация | красный | | |
| Цифровой выход | | | |
| | | | |
| Диагностическая индикация | красный | | |
| | | | |

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

| ETIM 6.0 | EC001596 | ETIM 7.0 | EC001596 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001596 | ETIM 9.0 | EC001596 |
| ETIM 10.0 | EC001596 | ECLASS 9.0 | 27-24-26-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-24-26-01 | ECLASS 10.0 | 27-24-26-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-26-01 | ECLASS 12.0 | 27-24-26-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-26-01 | ECLASS 14.0 | 27-24-26-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-01 | | |

SAI-AU M12 SB 4AI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| Тип | ESG 8/13.5/43.3 SAI AU | Версия |
|------------|------------------------|---|
| Заказ № | <u>1912130000</u> | ESG, Маркировочные элементы для устройств х 13.5 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4032248541164 | Цветовой код: прозрачный, втычной |
| Кол. | 5 ST | |

M12



Защитные колпачки предохраняют незащищенные вставные устройста от внешних воздействий.

Основные данные для заказа

| Тип | SAI-SK-M12-UNI 2029 | Версия |
|------------|---------------------|------------------------------------|
| Заказ № | 2330260000 | Защитные модули, Защитный колпачок |
| GTIN (EAN) | 4032248592067 | |
| Кол. | 20 ST | |

Дата создания 13.11.2025 03:42:59 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

M8



Защитные колпачки предохраняют незащищенные вставные устройста от внешних воздействий.

Основные данные для заказа

 Тип
 SAI-SK M8
 Версия

 Заказ №
 1802760000
 Защитные модули, Защитный колпачок

 GTIN (EAN)
 4032248257379

 Кол.
 50 ST