

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Версия	Bolting tool
Заказ №	1939170000
Тип	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый корпус + вставка формы

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

Масса нетто	1320 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 7 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 0.5 Nm
--	---

Важное примечание

Сведения об изделии	<p>В комплект поставки входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Динамометрическая отвертка 0,5-1,7 Нм + инструмент для установки • Динамометрическая отвертка 2,0-7,0 Нм • Сменное лезвие 1/4 дюйма • Насадка M8 для литых линий • Насадка M8F для настраиваемых соединителей • Насадка M12 для литых линий • Насадка M12F для настраиваемых соединителей • Набор лезвий: <p>Torx T8/T10/T20/T25 Шестигранный ключ 2,5/3,0/4,0 Крестообразный шлиц PH0/PH1/PH2 Шлицевый 0,5 x 3,0/0,6 x 3,5/0,8 x 4,0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пластмассовый корпус + вставка формы
---------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		