

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуется различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, Монтажная резьба: , Количество полюсов:
Заказ №	1950270000
Тип	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	16.72 g
-------------	---------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Основной материал корпуса	Нержавеющая сталь	Кабельный ввод	PG 9, M 20
Основной материал	ПВХ	Соединение 2	Винт
Наружный диаметр провода	-		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Основной материал корпуса	Нержавеющая сталь	Кабельный ввод	PG 9, M 20
---------------------------	-------------------	----------------	------------

Классификации

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Справочный листок технических данных

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема контактов