

**SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

**Основные данные для заказа**

Версия	Встраиваемый штекер, Монтажная резьба: , Количество полюсов:
Заказ №	<a href="#">1950270000</a>
Тип	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
Кол.	1 Штука

**SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 16.72 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Основной материал корпуса	Нержавеющая сталь	Кабельный ввод	PG 9, M 20
Основной материал	ПВХ	Соединение 2	Винт
Наружный диаметр провода	-		

**Технические данные, настраиваемые вставные разъемы**

Основной материал корпуса	Нержавеющая сталь	Кабельный ввод	PG 9, M 20
---------------------------	-------------------	----------------	------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

**SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

---

---

**Схема контактов**

---

---