Справочный листок технических дан-

ных

THM MT30X 8/8 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

Этикетки ТНМ предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

Основные данные для заказа

Версия	ТНМ, Маркировочные элементы для устройств, 8 х 8 mm, белый
Заказ №	<u>1954070000</u>
Тип	THM MT30X 8/8 WS
GTIN (EAN)	4032248632947
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

THM MT30X 8/8 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать	Соответствовать				
Размеры и массы						
Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch			
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch			
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch			
Масса нетто	162 g					

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9		
Метод выполнения печати	Метод термопереноса		
Исполнение	самоклеящийся, без содержания галогенов		
Ширина	8 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Температурный диапазон, макс	150 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	белый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Полиэстер		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	в Вид поставки	Этикетки на катушке	
Сертификация по стандарту UL 969	Да		
совместимый принтер	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS		
Количество маркировочных элементов 1 Label reel = Device markers на комбинацию			
Температурный диапазон вставки	-40150 °C		
Количество на один рулон	10000		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных


Weidmüller **₹**

THM MT30X 8/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM 110/360 SW Версия Заказ № 2005070000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118390049

Кол.