Справочный листок технических данных

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Защитные модули, SAI, активный, Аксессуар, Концентратор сигналов, соединительный разъем
Заказ №	1955340000
Тип	SAIEND CAN M8 4P
GTIN (EAN)	4032248633821
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	5 g

Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	-25 °C...85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PB46 Общие технические данные

Соединительная резьба	M8	Исполнение	Вилка, прямая
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	3		

Технические характеристики кабеля

Количество контактов	4

Классификации

ETIM 8.0	EC000448	ETIM 9.0	EC000448
ETIM 10.0	EC000448	ECLASS 14.0	19-07-04-03
ECLASS 15.0	19-07-04-03		

Справочный листок технических данных

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема соединений

