

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инстру-
мента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов
датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Защитные модули, SAI, активный, Аксессуар, Концентратор сигналов, соединительный разъем
Заказ №	1955340000
Тип	SAIEND CAN M8 4P
GTIN (EAN)	403224863382 1
Кол.	1 Штука

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 5 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -25 °C...85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PВ46 Общие технические данные

Соединительная резьба	M8	Исполнение	Вилка, прямая
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	3		

Технические характеристики кабеля

Количество контактов 4

Классификации

ETIM 8.0	EC000448	ETIM 9.0	EC000448
ETIM 10.0	EC000448	ECLASS 14.0	19-07-04-03
ECLASS 15.0	19-07-04-03		

SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж




Схема контактов




Схема соединений

