



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Соединительный разъем PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой корпус

#### Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	<u>1962520000</u>
Тип	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
Кол.	10 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
1			
Допуски к эксплуатации	c (UL) us		
	LISTED		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Γηνόμμο	60.2 mm	Enversor (province)	2.3701 inch
Глубина Высота	20.1 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	0.7913 inch
Ширина	21.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.7913 ilich
Масса нетто	12.8 g	— (2 Houndy)	2.23 10 11.011
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответст	вие изделия		
Construction of the Delice	0		
Cостояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt%	ения	
REACH SVHC	Her SVHC Bulle 0, 1 Wt%		
Общие стандарты			1
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4	Сертификат № (cULus)	E316369
Общие данные			1
Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	PA UL 94 VO
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750
Классификации			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
FOLACO 4F O	07.10.01.04	· <del></del>	

ECLASS 15.0

27-19-01-04



IE-PH-V04P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

### Габаритный чертеж







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **RJ45**



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<u>1962730000</u>	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Кол.	10 ST	
Тип	IE DI DI AE TU	
ТИП	IE-PI-RJ45-TH	Версия
Заказ №	1962720000	Версия Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим

#### **LWL-LC**



Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Версия
Заказ №	<u>1962780000</u>	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248644865	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PI-2LC-SM	Версия
Тип Заказ №	IE-PI-2LC-SM 1962790000	Версия Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, одномодовая
		·

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V04P	Версия
Заказ №	<u>1963890000</u>	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646319	
Кол.	10 ST	

Статус каталога / Изображения

### IE-PH-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

д. Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

	Harris Ha	
Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1857440000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

Статус каталога / Изображения