

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	1962520000
Тип	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
Кол.	10 Штука

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Глубина	60.2 mm	Глубина (дюймов)	2.3701 inch
Высота	20.1 mm	Высота (в дюймах)	0.7913 inch
Ширина	21.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.8346 inch
Масса нетто	12.8 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 4 Сертификат № (cULus) E316369

Общие данные

Цветовой код прочее Основной материал корпуса PA UL 94 V0

Вид защиты IP67 Циклы коммутации 750

Классификации

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04

ECLASS 15.0 27-19-01-04

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45




Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия	
Заказ №	1962730000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент	
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
Кол.	10 ST		
Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия	
Заказ №	1962720000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим	
GTIN (EAN)	4032248644834		
Кол.	10 ST		

LWL-LC




Опволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Версия	
Заказ №	1962780000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая	
GTIN (EAN)	4032248644865		
Кол.	10 ST		

Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-PI-C-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	

Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V04P	Версия
Заказ №	1963890000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646319	
Кол.	10 ST	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	