

**IE-PH-V04P-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Соединительный разъем PushPull согласно IEC  
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой  
корпус

**Основные данные для заказа**

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки с защитой от изгиба, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	<a href="#">1962530000</a>
Тип	IE-PH-V04P-BP
GTIN (EAN)	4032248644667
Кол.	10 Штука

**IE-PH-V04P-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

### Размеры и массы

Глубина	108.7 mm	Глубина (дюймов)	4.2795 inch
Высота	20.1 mm	Высота (в дюймах)	0.7913 inch
Ширина	21.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.8346 inch
Масса нетто	1.75 g		

### Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 4 Сертификат № (cULus) E316369

### Общие данные

Цветовой код прочее Основной материал корпуса PA UL 94 V0

Вид защиты IP67 Циклы коммутации 750

### Классификации

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04

ECLASS 15.0 27-19-01-04

**IE-PH-V04P-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-PH-V04P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### RJ45




Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия	
Заказ №	<a href="#">1962730000</a>	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент	
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
Кол.	10 ST		
Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия	
Заказ №	<a href="#">1962720000</a>	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим	
GTIN (EAN)	4032248644834		
Кол.	10 ST		

### LWL-LC



Опволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Версия	
Заказ №	<a href="#">1962780000</a>	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая	
GTIN (EAN)	4032248644865		
Кол.	10 ST		

### Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

## IE-PH-V04P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-PI-C-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V04P	Версия
Заказ №	<a href="#">1963890000</a>	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646319	
Кол.	10 ST	

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## IE-PH-V04P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	