

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем HDC согласно IEC
61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 5 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	1962540000
Тип	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Кол.	10 Штука

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Глубина	78 mm	Глубина (дюймов)	3.0709 inch
Высота	26.7 mm	Высота (в дюймах)	1.0512 inch
Ширина	26.7 mm	Ширина (в дюймах)	1.0512 inch
Масса нетто	76.9 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6bl, 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 5 Сертификат № (cULus) E316369

Общие данные

Цветовой код прочее Основной материал корпуса Алюминиевое литье под давлением

Вид защиты IP67 Циклы коммутации 750

Классификации

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04

ECLASS 15.0 27-19-01-04


IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия	
Заказ №	1962730000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248654017		
Кол.	10 ST		
Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия	
Заказ №	1962720000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим	
GTIN (EAN)	4032248644834		
Кол.	10 ST		

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V05M	Версия	
Заказ №	1968920000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248692668		
Кол.	10 ST		

Пустые корпуса



Соединительный разъем HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	IE-PH-AD-V05M-RJ45	Версия	
Заказ №	1993540000	Spare insert holder, Variant 5 to IEC 61076-3-106	
GTIN (EAN)	4050118378610		
Кол.	1 ST		