

IE-PH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Байонетный соединительный разъем согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки, Variant 1 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	1962550000
Тип	IE-PH-V01M
GTIN (EAN)	4032248644681
Кол.	10 Штука

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	76 mm	Глубина (дюймов)	2.9921 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	96.7 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------------	------------------------

Общие данные


Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Drawings

Габаритный чертеж



IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RJ45




Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия	
Заказ №	1962730000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент	
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
Кол.	10 ST		
Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия	
Заказ №	1962720000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим	
GTIN (EAN)	4032248644834		
Кол.	10 ST		

LWL-LC




Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Версия	
Заказ №	1962780000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая	
GTIN (EAN)	4032248644865		
Кол.	10 ST		

Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-PI-C-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	

Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V01P	Версия
Заказ №	1965690000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653911	
Кол.	10 ST	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия	
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,	
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся	
Кол.	200 ST		

LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-SCRJ-SM	Версия	
Заказ №	1067390000	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая	
GTIN (EAN)	4032248820863		
Кол.	10 ST		
Тип	IE-PI-SCRJ-POF	Версия	
Заказ №	1067410000	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF	
GTIN (EAN)	4032248820870		
Кол.	10 ST		