


IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Версия	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая
Заказ №	1962870000
Тип	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Кол.	10 Штука

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	13.2 mm	Высота (в дюймах)	0.5197 inch
Ширина	15.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.6142 inch
Масса нетто	0.97 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------------	---------------------------

Общие данные

Описание артикула	Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, однофазная	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	PA	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	1000	Состав	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Тип волокна	Однофазный	Вносимые потери	≤ 0,5 дБ
Соединение 1	SC	Соединение 2	SCRJ
Затухание отражения	≥ 40 дБ		

Классификации

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Габаритный чертеж

