

IE-BI-LCD-SM-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Опволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Версия	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая
Заказ №	1962880000
Тип	IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645077
Кол.	10 Штука

IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	13.2 mm	Высота (в дюймах)	0.5197 inch
Ширина	15.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.6142 inch
Масса нетто	0.79 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа	Влажность	0...85 % отн. влажность

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-20
---------------------------	--------------

Общие данные

Описание артикула	Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	PBT, цинковое литье под давлением	Влажность	0...85 % отн. влажность
Вид защиты	IP67, с корпусом	Циклы коммутации	1000
Состав	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14	Тип волокна	Одномодовый
Вносимые потери	≤ 0,5 дБ	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Затухание отражения	≥ 40 дБ

Классификации

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для волоконно-оптических кабелей SC, ST и LC



GOF

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67 POF
- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

Основные данные для заказа

Тип	IE-CT-LC-GOF	Версия	
Заказ №	9205330000	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим	
GTIN (EAN)	4032248725465		
Кол.	1 ST		