


IE-PS-SCRJ-MM



Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ
согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диа-
метром 2,6...3 мм

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, Вилочная вставка SCRJ, многомодовая, IP20
Заказ №	1962940000
Тип	IE-PS-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248653997
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2025-04-08T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	8 g
-------------	-----

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24
---------------------------	--------------

Общие данные

Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, многомодовая	Цветовой код	прочее
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	1000
Тип волокна	Многомодовый	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	склеивание, обжим, полирование
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Материал гильзы	Zirconia

Классификации

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		