

IE-PS-V01M-RJ45-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты байонетных соединительных разъемов
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка
RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Заказ № | 1963120000 |
| Тип | IE-PS-V01M-RJ45-FH |
| GTIN (EAN) | 4032248651627 |
| Кол. | 10 Штука |

IE-PS-V01M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Масса нетто 107.01 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Общие данные

| | | | |
|--|--|--|--|
| Соединение 1 | RJ45 | Соединение 2 | IDC |
| Описание артикула | Variant 1, металл | Цветовой код | черный |
| Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением | Диаметр изоляции, мин. | 0.85 mm |
| Диаметр изоляции, макс. | 1.6 mm | Категория | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Поверхность контакта | Золото поверх никеля | Диаметр одножильного подсоединяемого провода | 0.4...0.64 mm |
| Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG) | AWG 24...AWG 22 | Диаметр гибкого подсоединяемого провода | 0.48...0.76 mm |
| Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG) | AWG 26...AWG 22 | Классификация MICE M | M3 |
| Классификация MICE I | I3 | Классификация MICE C | C1 |
| Классификация MICE E | E3 | Диаметр оболочки, мин. | 5 mm |
| Диаметр оболочки, макс. | 10 mm | Экранирование | Сплошной корпус 360° |
| Вид защиты | IP67 | Циклы коммутации | 750 |
| Возможность повторного соединения | ≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода) | | |

Общие стандарты

| | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1 | Специализированное оборудование для кабелей связи | Инструкция по монтажу PROFINET |
| Сертификат № (cULus) | E316369 | | |

IE-PS-V01M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Электрические свойства**

Электрическая прочность, контакт /
экран ≥ 1500 V AC/DC

Электрическая прочность, контакт /
контакт ≥ 1000 V AC/DC

Классификации

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121


ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Габаритный чертеж



IE-PS-V01M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Тип | IE-PP-V01P | Версия | |
| Заказ № | 1965690000 | Корпус разъема - защитный колпачок | |
| GTIN (EAN) | 4032248653911 | | |
| Кол. | 10 ST | | |

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | ESG 9/11 K MC NE WS | Версия | |
| Заказ № | 1857440000 | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66, | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | Цветовой код: белый, самоклеящийся | |
| Кол. | 200 ST | | |

Accessories**Опрессовочный инструмент**

Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Тип | PWZ RJ45 | Версия | |
| Заказ № | 1118040000 | Опрессовочный инструмент | |
| GTIN (EAN) | 4032248899197 | | |
| Кол. | 1 ST | | |