

**IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Заказ №    | <a href="#">1963170000</a>  |
| Тип        | IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP   |
| GTIN (EAN) | 4032248653980   |
| Кол.       | 10 Штука  |

## IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

## Размеры и массы

Масса нетто 39.1 g

## Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие данные

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Соединение 1   | RJ45   | Соединение 2                                 | IDC                                    |
| Описание артикула                                      | Variant 4, защита от изгиба                              | Цветовой код                                 | черный                                 |
| Основной материал корпуса                              | PA UL 94 V0  | Диаметр изоляции, мин.                       | 0.85 mm                                |
| Диаметр изоляции, макс.                                | 1.6 mm   | Категория                                    | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Поверхность контакта                                   | Золото поверх никеля                                     | Диаметр одножильного подсоединяемого провода | 0.4...0.64 mm                          |
| Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG) | AWG 24...AWG 22  | Диаметр гибкого подсоединяемого провода      | 0.48...0.76 mm                         |
| Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)      | AWG 26...AWG 22  | Классификация MICE M                         | M3                                     |
| Классификация MICE I                                   | I3   | Классификация MICE C                         | C1                                     |
| Классификация MICE E                                   | E3   | Диаметр оболочки, мин.                       | 5 mm                                   |
| Диаметр оболочки, макс.                                | 10 mm  | Экранирование                                | Сплошной корпус 360°                   |
| Вид защиты   | IP67   | Циклы коммутации                             | 750                                    |
| Возможность повторного соединения                      | ≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода) |  |  |

## Общие стандарты

|                           |  |   |                                |
|---------------------------|--|---|--------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51 | Специализированное оборудование для кабелей связи | Инструкция по монтажу PROFINET |
| Сертификат № (cULus)      | E316369                                |   |                                |

## Электрические свойства

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| Электрическая прочность, контакт / экран | ≥ 1500 V AC/DC | Электрическая прочность, контакт / контакт | ≥ 1000 V AC/DC |
|--|----------------|--|----------------|

## IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |


**IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Габаритный чертеж**



## IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                    |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Тип        | IE-PP-V04P                 | Версия                             |  |
| Заказ №    | <a href="#">1963890000</a> | Корпус разъема - защитный колпачок |  |
| GTIN (EAN) | 4032248646319              |                                    |  |
| Кол.       | 10 ST                      |                                    |  |

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | ESG 9/11 K MC NE WS        | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66, |  |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              | Цветовой код: белый, самоклеящийся                        |  |
| Кол.       | 200 ST                     |   |  |

**IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Опрессовочный инструмент**

Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |                          |  |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Тип        | PWZ RJ45                   | Версия                   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1118040000</a> | Опрессовочный инструмент |  |
| GTIN (EAN) | 4032248899197              |                          |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                          |  |