

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Заказ № | 1963190000 |
| Тип | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248651672 |
| Кол. | 1 Штука |

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E316369 |

Размеры и массы

| | |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 2.7 g |
|-------------|-------|

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Температура монтажа | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
| Соединение 1 | RJ45 | Соединение 2 | Crimp |
| Описание артикула | Variant 4, защита от изгиба | Основной материал корпуса | PA UL 94 V0 |
| Диаметр изоляции, мин. | 0.85 mm | Диаметр изоляции, макс. | 1.05 mm |
| Категория | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) | Поверхность контакта | Золото поверх никеля |
| Диаметр одножильного подсоединяемого провода | 0.36...0.51 mm | Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG) | AWG 26/1...AWG 24/1 |
| Диаметр гибкого подсоединяемого провода | 0.46...0.61 mm | Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG) | AWG 27/7...AWG 24/7 |
| Классификация MICE M | M3 | Классификация MICE I | I3 |
| Классификация MICE C | C1 | Классификация MICE E | E3 |
| Диаметр оболочки, мин. | 5 mm | Диаметр оболочки, макс. | 10 mm |
| Экранирование | Сплошной корпус 360° | Вид защиты | IP67 |
| Циклы коммутации | 750 | | |

Общие стандарты

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51 | Сертификат № (cULus) | E316369 |
|---------------------------|--|----------------------|---------|

Электрические свойства

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| Электрическая прочность, контакт / экран | ≥ 1500 V AC/DC | Электрическая прочность, контакт / контакт | ≥ 1000 V AC/DC |
|--|----------------|--|----------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Тип | IE-PP-V04P | Версия | |
| Заказ № | 1963890000 | Корпус разъема - защитный колпачок | |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | | |
| Кол. | 10 ST | | |

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | ESG 9/11 K MC NE WS | Версия | |
| Заказ № | 1857440000 | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66, | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | Цветовой код: белый, самоклеящийся | |
| Кол. | 200 ST | | |