Справочный листок технических дан-

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<u>1963190000</u>
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651672
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	c (UL) us
	LISTED

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Centudukat No (cl II us)	F316369

Размеры и массы

Масса нетто 2.7 g

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Crimp
Описание артикула	Variant 4, защита от изгиба	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, мин.	0.85 mm	Диаметр изоляции, макс.	1.05 mm
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.360.51 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 26/1AWG 24/1
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.460.61 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 27/7AWG 24/7
Классификация MICE M	M3	Классификация MICE I	13
Классификация MICE C	C1	Классификация MICE E	E3
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4,	Сертификат № (cULus)	E316369	
	IEC 60603-7-51			

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт /	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V AC/DC
экран		контакт	

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Справочный листок технических данных

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип IE-PP-V04P Версия

Заказ № 1963890000 Корпус разъема - защитный колпачок

GTIN (EAN) 4032248646319

Кол. 10 ST

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

 Тип
 ESG 9/11 K MC NE WS
 Версия

 Заказ № 1857440000
 ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, РА 66,

 GTIN (EAN)
 4032248402731
 Цветовой код: белый, самоклеящийся

 Кол.
 200 ST

Статус каталога / Изображения