

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Оптоволоконный разъем, Исполнение 4, SC-RJ POF, IP67 |
| Заказ № | 1963380000 |
| Тип | IE-PS-V04P-2SC-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248651856 |
| Кол. | 10 Штука |

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 81.3 mm | Глубина (дюймов) | 3.2008 inch |
| Высота | 20.1 mm | Высота (в дюймах) | 0.7913 inch |
| Ширина | 20.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.7953 inch |
| Масса нетто | 33.6 g | | |

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C
 Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 4,
 IEC 61754-24

Общие данные

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| Описание артикула | Исполнение 4, SC-RJ POF | Цветовой код | прочее |
| Основной материал корпуса | PA UL 94 V0 | Диаметр оболочки, макс. | 10 mm |
| Диаметр оболочки, мин. | 5 mm | Вид защиты | IP67 |
| Циклы коммутации | 500 | Тип волокна | POF |
| Вносимые потери | 0,5 дБ, одномодовый, 0,4 дБ, многомодовый, ≤ 1,0 дБ POF | Соединение 1 | SCRJ |
| Соединение 2 | Быстрая технология соединения: обжим, обрезка | Материал корпуса - вставка | PA, Цинковое литье под давлением |
| Затухание отражения | 40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | IE-SCRJ-IP67-POF-100 | Версия | |
| Заказ № | 1278430000 | Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP67, с корпусом | |
| GTIN (EAN) | 4050118069136 | | |
| Кол. | 100 ST | | |

Обжимные комплекты

Комплекты для обжима



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | TOOL SET IE-POF | Версия | |
| Заказ № | 1208930000 | Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия изоляции: Multi-Stripax IE-POF | |
| GTIN (EAN) | 4032248990283 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Тип | IE-PP-V04P | Версия | |
| Заказ № | 1963890000 | Корпус разъема - защитный колпачок | |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | | |
| Кол. | 10 ST | | |

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ESG 9/11 K MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1857440000 | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | Цветовой код: белый, самоклеящийся |
| Кол. | 200 ST | |