

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, Исполнение 4, SC-RJ POF, с защитой от скручивания, IP67
Заказ №	1963390000
Тип	IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651863
Кол.	10 Штука

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	129.8 mm	Глубина (дюймов)	5.1102 inch
Высота	20.1 mm	Высота (в дюймах)	0.7913 inch
Ширина	20.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.7953 inch
Масса нетто	54.3 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
---------------------------	---

Общие данные

Описание артикула	Исполнение 4, SC-RJ POF, с защитой от скручивания	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	500	Тип волокна	POF
Вносимые потери	0,5 дБ, одномодовый, 0,4 дБ, многомодовый, ≤ 1,0 дБ POF	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка	Материал корпуса - вставка	PA, Цинковое литье под давлением
Затухание отражения	40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый		

Классификации

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-SC

Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14




Основные данные для заказа

Тип	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Версия
Заказ №	1278430000	Опволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP67, с корпусом
GTIN (EAN)	4050118069136	
Кол.	100 ST	

Обжимные комплекты

Комплекты для обжима



Основные данные для заказа

Тип	TOOL SET IE-POF	Версия
Заказ №	1208930000	Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия изоляции: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Кол.	1 ST	

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.



Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V04P	Версия
Заказ №	1963890000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646319	
Кол.	10 ST	

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	