

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C



Комплекты байонетных соединительных разъемов  
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка  
RJ45 из металла, вкл. вставку SC

### Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC, Одномодовый
Заказ №	<a href="#">1963440000</a>
Тип	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	36.6 mm	Глубина (дюймов)	1.4409 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	62.1 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------------	---

### Общие данные


Описание артикула	Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	500	Тип волокна	Одномодовый
Вносимые потери	≤ 0,5 дБ	Соединение 1	SC
Соединение 2	SCRJ	Затухание отражения	≥ 40 дБ

### Классификации

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


## Изображения

### Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании  
центрального винтового соединения

## Аксессуары

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V01P	Версия
Заказ №	<a href="#">1965700000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 ST	