### Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку SC

### Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC, Одномодовый
Заказ №	<u>1963440000</u>
Тип	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
Кол.	10 Штука

### Справочный листок технических данных



### IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
·			<u> </u>
Глубина	36.6 mm	Глубина (дюймов)	1.4409 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	62.1 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура хранения		- Ιασοταπ τοινιποματγρα	
Экологическое соответст	вие изделия		<u> </u>
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключен	ием	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1		
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18		
Общие стандарты		,	
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var.		
Било пын расвет, стандарт	1, IEC 61754-4, IEC 61754-24		
Общие данные			
0=	Variant 1 assurances	Haaraa X waa	
Описание артикула	Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	500	Тип волокна	Одномодовы
Вносимые потери	≤ 0,5 дБ	Соединение 1	SC
Соединение 2	SCRJ	Затухание отражения	≥ 40 дБ
Классификации			
ETIMAGO	50000750	ETIM 7.0	F0000==0
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16
ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16
ECLASS 14.0	19-17-01-16	ECLASS 15.0	19-17-01-16

2 Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических

## данных

## Weidmüller **3**2

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения


IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

### Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

#### Основные данные для заказа

- Chiobhibio Hambio Him Cartaca		
Тип	IE-BP-V01P	Версия
Заказ №	<u>1965700000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 ST	