### IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

### Основные данные для заказа

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, EIA/TIA 5 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	
Заказ №	<u>1963460000</u>	
Тип	IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A	
GTIN (EAN)	4032248645558	
Кол.	10 Штука	

### IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
Попуски и околический	100		
Допуски к эксплуатации	c(UL)us		
ROHS	LISTED		
UL File Number Search	Соответствовать Сайт UL		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Масса нетто	60.8 g		
Температуры	00.8 g		
Tomilopal ypbi			
Температура хранения Температура монтажа		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Экологическое соответстви	е изделия		
0 5.110	0 -		
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключ		
SCIP	Potassium perfluorobutane 3767b26f-703a-492e-923		
	37070201-7030-4326-323	14-306030 1C0723	
Общие данные			
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Вариант 5, IDC, EIA/TIA 586 A	Монтаж	TIA-568 A
Уплотняющий материал	NBR	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.40.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.480.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26AWG 22	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
Электрические свойства			
Электрическая прочность, контакт /	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V AC/DC
экран	= 1000 V AC/ BC	контакт	= 1000 V AC/ BC
PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3bt		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121

Дата создания 12.11.2025 08:15:06 MEZ

Статус каталога / Изображения





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Weidmüller **3**

### IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

### Габаритный чертеж









### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

#### Основные данные для заказа

Ocho	Осповные диные для заказа		
Тип	IE-BP-V05M	Версия	
Заказ №	<u>1968930000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EA	N) 4032248692125		
Кол.	10 ST		