

**IE-BS-V01M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплекты байонетных соединительных разъемов  
согласно IEC 61076-3-106 Var. 1 (Ethernet/IP) вставка  
RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, металл, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<a href="#">1963470000</a>
Тип	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
Кол.	10 Штука

## IE-BS-V01M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

### Размеры и массы

Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	72.8 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C... 70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

### Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Вариант 1, металл, соединение RJ45/RJ45	Уплотняющий материал	ЭПДМ
Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

### Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	--	----------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**IE-BS-V01M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Изображения

### Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

**IE-BS-V01M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-VP-V01P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1965700000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Кол.	10 ST		

## IE-BS-V01M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### Sets - RJ45

Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45



### Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<a href="#">1963120000</a>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	Версия
Заказ №	<a href="#">1963130000</a>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01M-RJ45-TH	Версия
Заказ №	<a href="#">1963140000</a>	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	Версия
Заказ №	<a href="#">1963150000</a>	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
Кол.	10 ST	