

**IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплекты байонетных соединительных разъемов  
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) вставка  
RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, металл, IDC, EIA/ TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<a href="#">1963480000</a>
Тип	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
Кол.	10 Штука

**IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E316369

**Размеры и массы**

Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	61.4 g		

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

**Общие данные**

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Вариант 1, металл, IDC, EIA/TIA 586 A	Монтаж	TIA-568 A
Уплотняющий материал	ЭПДМ	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

**Электрические свойства**

Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3bt		


**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**Изображения**

**Разрез узла в сборе**



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Детальный чертеж**



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

**IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-VP-V01P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1965700000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Кол.	10 ST		

## IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### Sets - RJ45

Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45



### Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<a href="#">1963120000</a>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	Версия
Заказ №	<a href="#">1963130000</a>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01M-RJ45-TH	Версия
Заказ №	<a href="#">1963140000</a>	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	Версия
Заказ №	<a href="#">1963150000</a>	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
Кол.	10 ST	