IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, металл, IDC, EIA/ TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<u>1963480000</u>
Тип	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
Кол.	10 Штука

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	c UL) us		
Polic	LISTED		
ROHS UL File Number Search	Соответствовать Сайт UL		
Сертификат № (cULus)	Е316369		
Размеры и массы			
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	61.4 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключен	ием	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC		t-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1	
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31	I-7317a7b4ce18	
Общие данные			
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Вариант 1, металл, IDC, EIA/TIA 586 A	Монтаж	TIA-568 A
Уплотняющий материал	ЭПДМ	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.40.64 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.480.76 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26AWG 22
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1,	Сертификат № (cULus)	E316369
	IEC 60603-7-51		
Электрические свойства			
Электрическая прочность, контакт /	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V AC/DC
экран	*	контакт	-,
PoE / PoE+	в соответствии с IEEE		

Статус каталога / Изображения

802.3bt





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Conobinate Hamisto Him carrada		
Тип	IE-BP-V01P	Версия
Заказ №	<u>1965700000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Sets - RJ45



Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<u>1963120000</u>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248651627	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	Версия
Заказ №	<u>1963130000</u>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, защита
GTIN (EAN)	4032248651634	от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01M-RJ45-TH	Версия
Тип Заказ №	IE-PS-V01M-RJ45-TH 1963140000	Версия Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/
Заказ №	1963140000	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1963140000</u> 4032248651641	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1963140000 4032248651641 10 ST	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1963140000 4032248651641 10 ST IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	1963140000 4032248651641 10 ST IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP 1963150000	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) Версия Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, защита от изгиба,