

Справочный листок технических данных

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 4, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	1963490000
Тип	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
Кол.	10 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Масса нетто	37.8 g
-------------	--------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Вариант 4, соединение RJ45/RJ45	Уплотняющий материал	NBR
Основной материал корпуса	PA UL 94 VO	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

Электрические свойства


Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	--	----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Аксессуары

Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V04P	Версия
Заказ №	1963900000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646326	
Кол.	10 ST	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
 - Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
 - Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.
- Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

Сопрягаемые детали

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластика, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	1963160000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Версия
Заказ №	1271240000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4050118060027	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Версия
Заказ №	1963170000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653980	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Версия
Заказ №	1963180000	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Версия
Заказ №	1963190000	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672	
Кол.	1 ST	