IE-BS-V04P-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 4, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<u>1963490000</u>
Тип	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
Кол.	10 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001121

EC001121

27-44-03-90

27-44-03-90

27-44-03-90 27-44-03-90

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

	0.00.00		
Допуски к эксплуатации	c (UL) us		
	LISTED		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы	_		
Масса нетто	37.8 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура хранения Температура монтажа		т аоочал томпоратура	+0 O10 C
томпоратура моттажа			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	ения	
Экологическое соответствия Состояние соответствия RoHS REACH SVHC		ения	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	эния	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt%	Соединение 2	RJ45
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt%		RJ45 NBR
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Соединение 1 Описание артикула	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt% RJ45 Вариант 4, соединение	Соединение 2	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Соединение 1 Описание артикула Основной материал корпуса	Cootветствует без исключ Het SVHC выше 0,1 wt% RJ45 Вариант 4, соединение RJ45/RJ45 PA UL 94 V0 Золото поверх никеля	Соединение 2 Уплотняющий материал	NBR Cat.6A / Class EA (ISO, IEC 11801 2010) Сплошной корпус 360
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Соединение 1 Описание артикула Основной материал корпуса	Cootветствует без исключ Het SVHC выше 0,1 wt% RJ45 Вариант 4, соединение RJ45/RJ45 PA UL 94 V0	Соединение 2 Уплотняющий материал Категория	NBR Cat.6A / Class EA (ISO, IEC 11801 2010)
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Соединение 1	Cootветствует без исключ Het SVHC выше 0,1 wt% RJ45 Вариант 4, соединение RJ45/RJ45 PA UL 94 V0 Золото поверх никеля	Соединение 2 Уплотняющий материал Категория Экранирование	NBR Cat.6A / Class EA (ISO, IEC 11801 2010) Сплошной корпус 360
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Соединение 1 Описание артикула Основной материал корпуса Поверхность контакта Вид защиты Общие стандарты	Cootветствует без исключ Het SVHC выше 0,1 wt% RJ45 Вариант 4, соединение RJ45/RJ45 PA UL 94 V0 Золото поверх никеля	Соединение 2 Уплотняющий материал Категория Экранирование	NBR Cat.6A / Class EA (ISO, IEC 11801 2010) Сплошной корпус 360
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Соединение 1 Описание артикула Основной материал корпуса Поверхность контакта Вид защиты	Соответствует без исключинет SVHC выше 0,1 wt% RJ45 Вариант 4, соединение RJ45/RJ45 РА UL 94 VO Золото поверх никеля IP67 IEC 61076-3-106 Var. 4,	Соединение 2 Уплотняющий материал Категория Экранирование Циклы коммутации	NBR Cat.6A / Class EA (ISO, IEC 11801 2010) Сплошной корпус 360 750
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Соединение 1 Описание артикула Основной материал корпуса Поверхность контакта Вид защиты Общие стандарты	Соответствует без исключинет SVHC выше 0,1 wt% RJ45 Вариант 4, соединение RJ45/RJ45 РА UL 94 VO Золото поверх никеля IP67 IEC 61076-3-106 Var. 4,	Соединение 2 Уплотняющий материал Категория Экранирование Циклы коммутации	NBR Cat.6A / (IEC 1180 Сплошно 750

ETIM 6.0 ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001121

EC001121

EC001121

27-44-03-90

27-44-03-90

27-44-03-90

27-44-03-90

Weidmüller 🏖

IE-BS-V04P-RJ45-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

	The Hamilton Hamilton Hamilton	
Тип	IE-BP-V04P	Версия
Заказ №	1963900000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646326	
Кол.	10 ST	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1857440000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

Дата создания 12.11.2025 11:56:53 MEZ

IE-BS-V04P-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<u>1963160000</u>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Версия
Заказ №	1271240000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4050118060027	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Версия
Заказ №	<u>1963170000</u>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, защита от
GTIN (EAN)	4032248653980	изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Версия
Заказ №	<u>1963180000</u>	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248653973	11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Версия
Заказ №	1963190000	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248651672	EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	1 ST	