

**IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Разъем RJ45, IP67, Вариант 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Заказ №    | <a href="#">1963500000</a>                                                               |
| Тип        | IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248645596                                                                            |
| Кол.       | 10 Штука                                                                                 |

## IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cULus)  | E316369                 |

### Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 4.4 g |
|-------------|-------|

### Температуры

|                      |                     |                |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Температура монтажа  |                     |                |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

|                                                        |                               |                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Соединение 1                                           | RJ45                          | Соединение 2                                 | IDC                                    |
| Описание артикула                                      | Вариант 4, IDC, EIA/TIA 586 A | Монтаж                                       | TIA-568 A                              |
| Уплотняющий материал                                   | NBR                           | Основной материал корпуса                    | PA UL 94 V0                            |
| Диаметр изоляции, макс.                                | 1.6 mm                        | Категория                                    | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Поверхность контакта                                   | Золото поверх никеля          | Диаметр одножильного подсоединяемого провода | 0.4...0.64 mm                          |
| Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG) | AWG 24...AWG 22               | Диаметр гибкого подсоединяемого провода      | 0.48...0.76 mm                         |
| Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)      | AWG 26...AWG 22               | Экранирование                                | Сплошной корпус 360°                   |
| Вид защиты                                             | IP67                          | Циклы коммутации                             | 750                                    |

### Общие стандарты

|                           |                                        |                      |         |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51 | Сертификат № (cULus) | E316369 |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------|

### Электрические свойства


|                                          |                               |                                            |                |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Электрическая прочность, контакт / экран | ≥ 1500 V AC/DC                | Электрическая прочность, контакт / контакт | ≥ 1000 V AC/DC |
| PoE / PoE+                               | в соответствии с IEEE 802.3bt |                                            |                |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

## Изображения

### Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw  
connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Тип        | IE-BP-V04P                 | Версия                              |
| Заказ №    | <a href="#">1963900000</a> | Фланцевый корпус, защитный колпачок |
| GTIN (EAN) | 4032248646326              |                                     |
| Кол.       | 10 ST                      |                                     |

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип        | ESG 9/11 K MC NE WS        | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              | Цветовой код: белый, самоклеящийся                        |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                           |

## IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | IE-PS-V04P-RJ45-FH         | Версия                                                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1963160000</a> | Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248651665              | (ISO/IEC 11801 2010)                                                                                      |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                           |
| Тип        | IE-PS-V04P-RJ45-FH-B       | Версия                                                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1271240000</a> | Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118060027              | (ISO/IEC 11801 2010)                                                                                      |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                           |
| Тип        | IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP      | Версия                                                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1963170000</a> | Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| GTIN (EAN) | 4032248653980              |                                                                                                           |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                           |
| Тип        | IE-PS-V04P-RJ45-TH         | Версия                                                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1963180000</a> | Обжимной разъем RJ45, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248653973              |                                                                                                           |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                           |
| Тип        | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP      | Версия                                                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1963190000</a> | Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                 |
| GTIN (EAN) | 4032248651672              |                                                                                                           |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                                                           |