


IE-BH-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Фланцевый корпус, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	1963520000
Тип	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
Кол.	10 Штука

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Глубина	28.7 mm	Глубина (дюймов)	1.1299 inch
Высота	38 mm	Высота (в дюймах)	1.4961 inch
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	10 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Вид монтажа	4 винта, Центральная гайка	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V04P	Версия	
Заказ №	1963900000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Кол.	10 ST		

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия	
Заказ №	1963840000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B	
GTIN (EAN)	4032248651894		
Кол.	10 ST		
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия	
Заказ №	1963830000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248646159		
Кол.	10 ST		

LWL-SC



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Версия
Заказ №	1962870000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645060	
Кол.	10 ST	

LWL-LC




Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-LCD-SM-C	Версия
Заказ №	1962880000	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645077	
Кол.	10 ST	

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	1962850000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-C	Версия
Заказ №	1962840000	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

USB

USB-вставки для FrontCom®



Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Версия	
Заказ №	1019570000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A	
GTIN (EAN)	4032248731602		
Кол.	1 ST		

LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14




Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Версия	
Заказ №	1964430000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая	
GTIN (EAN)	4032248649044		
Кол.	10 ST		

LWL-LC

Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-LCD-MM-C	Версия	
Заказ №	1964420000	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая	
GTIN (EAN)	4032248649037		
Кол.	10 ST		

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Hybrid


Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BH-HYB-10P	Версия
Заказ №	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия
Заказ №	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Кол.	300 ST	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	