Справочный листок технических дан-

IE-BH-V05M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Соединительный разъем HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

	'
Версия	Пустой корпус, Фланцевый корпус, Вариант 5 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	<u>1963530000</u>
Тип	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

IE-BH-V05M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	
Допуски к эксплуатации	



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>	
Сертификат № (cULus)	E316369	

Размеры и массы

Глубина	22.4 mm	Глубина (дюймов)	0.8819 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	28 mm	Ширина (в дюймах)	1.1024 inch
Масса нетто	33.6 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 5	Сертификат № (cULus)	E316369

Общие данные

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под
			давлением
Вид монтажа	2 винта	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-BH-V05M

Габаритный чертеж

Изображения



Справочный листок технических данных

IE-BH-V05M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<u>1963840000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<u>1963830000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
	IE-BI-RJ45-FJ-A 1962850000	Версия Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
Тип		
Тип Заказ №	1962850000	
Тип Заказ № GTIN (EAN)	<u>1962850000</u> 4032248645053	
Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1962850000 4032248645053 10 ST	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1962850000 4032248645053 10 ST IE-BI-RJ45-C	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A Версия

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V05M	Версия
Заказ №	<u>1968930000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248692125	
Кол.	10 ST	