

**IE-BH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем HDC согласно IEC  
61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

**Основные данные для заказа**

Версия	Пустой корпус, Фланцевый корпус, Вариант 5 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	<a href="#">1963530000</a>
Тип	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
Кол.	10 Штука

## IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

## Размеры и массы

Глубина	22.4 mm	Глубина (дюймов)	0.8819 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	28 mm	Ширина (в дюймах)	1.1024 inch
Масса нетто	33.6 g		

## Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 5 Сертификат № (cULus) E316369


## Общие данные

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Вид монтажа	2 винта	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

## Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Габаритный чертеж**



## IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<a href="#">1963840000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<a href="#">1963830000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<a href="#">1962850000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-C	Версия
Заказ №	<a href="#">1962840000</a>	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 ST	

## Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V05M	Версия
Заказ №	<a href="#">1968930000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248692125	
Кол.	10 ST	