

# Справочный листок технических данных

## IE-BH-V01M

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Байонетный соединительный разъем согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) из металла, пустой корпус

### Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Фланцевый корпус, Variant 1 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	<a href="#">1963540000</a>
Тип	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных

IE-BH-V01M

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	23.5 mm	Глубина (дюймов)	0.9252 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	46.6 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------------	------------------------

### Общие данные


Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Вид монтажа	4 винта, Центральная гайка	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


## Изображения

### Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании  
центрального винтового соединения

## Аксессуары

### RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-C	Версия
Заказ №	<a href="#">1962840000</a>	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<a href="#">1962850000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<a href="#">1963840000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<a href="#">1963830000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	

### LWL-SC



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Версия
Заказ №	<a href="#">1964430000</a>	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649044	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Версия
Заказ №	<a href="#">1962870000</a>	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645060	
Кол.	10 ST	



## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### LWL-LC



Оптоволоконные вставки LC для соединительных  
разъемов Var.1 / 4 / 14

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-LCD-MM-C	Версия
Заказ №	<a href="#">1964420000</a>	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649037	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-LCD-SM-C	Версия
Заказ №	<a href="#">1962880000</a>	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645077	
Кол.	10 ST	

### USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Версия
Заказ №	<a href="#">1019570000</a>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	1 ST	



## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных  
разъемов Варианта 14



### Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-HYB-10P	Версия
Заказ №	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Кол.	300 ST	

### Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.



### Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V01P	Версия
Заказ №	<a href="#">1965700000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 ST	